

CH-50

天井懸垂式Cアーム

- 多方向シネ撮影あるいはDSAが行えます。
- 操作が手動で、しかもCアームがアイソセントリック回転しますので、ポジショニングが迅速です。

診断部位

- 心臓・心血管
- 脳血管

透視・間接 撮 影 系	X線管焦点～I.A入力面間距離	約90cm
	X線管焦点～Cアーム回転軸間距離	66.5cm
	取付け可能なイメージングリファイア	9°または12°
C アーム	体軸回りの回転	RAO 30°～LAO 90° 手動(電動機補助)
	体軸方向の回転	Cr 110°～Cd 110° (±110°) 手動
	上 下 動	30cm 手動(電動機補助)
	鉛直軸回りの回転	CW 45°～CCW 180° 手動
	天 井 走 行	長手動 4.2m 短手動 1.7 手動

